

# KOMPO LATEX

HIGH QUALITY - MICRORUVIDI - SENZA POLVERE



Dispositivo di  
Protezione Individuale  
III Categoria



Conforme alla  
Direttiva 93/42/EEC  
recepita con D. Lgs. 46/97 in  
relazione ai Dispositivi Medici  
Classe I



Marchatura CE garantisce il soddisfacimento  
dei requisiti essenziali di salute e sicurezza  
previsti dalla Direttiva Europea 89/686/EEC  
(recepita con D.Lgs. 475/92) in relazione  
ai dispositivi di protezione individuale

Deproteinizzato




UNI EN 374-2 (Rischi microbiologici)



UNI EN 374-3 (Rischi chimici)  
Idrossido di Sodio (K)  
soluzione al 40% liv. Protezione 6  
Acido Solforico (L)  
al 96% liv. Protezione 2  
Metanolo (A) liv. Protezione 2  
Clorexide S® liv. Protezione 6  
Perossido di Idrogeno  
al 3% liv. Protezione 6  
Aldeide Formica  
soluzione al 37% liv. Protezione 4  
Aldeide Glutarica  
soluzione al 2.4% liv. Protezione 6



**AVVERTENZA**  
Il guanto contiene lattice di gomma naturale  
che può causare reazioni in soggetti  
sensibili



AQL<1,5  
Livello prestazionale 2  
Livello di collaudo G1



Conformità a norme UNI EN 455  
parte I, II, III



Conformità UNI EN 420  
Requisiti generali e metodi di prova



## CARATTERISTICHE

Guanto in lattice, monouso, non sterile, privo di polvere di colore bianco, ambidestro, microruvido, con polsino elastico rinforzato antiarrotolamento. Elevata elasticità, ottimo grip e comfort.

## DESTINAZIONE D'USO

Protezione da agenti biologici e da contatto accidentale con sostanze chimiche, ideale per esame, diagnosi, laboratorio in ambito medico, estetico, veterinario, tatuatori, farmaceutico, etc.

| Misure in MM       | XS          | S           | M           | L           | XL          |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lunghezza ± 5 mm   | 240         | 240         | 240         | 240         | 240         |
| Larghezza al polso | <80         | 80 ± 10     | 95 ± 10     | 110 ± 10    | >110        |
| Spessore dito      | 0.13 ± 0.02 | 0.13 ± 0.02 | 0.13 ± 0.02 | 0.13 ± 0.02 | 0.13 ± 0.02 |
| Spessore polso     | 0.12 ± 0.02 | 0.12 ± 0.02 | 0.12 ± 0.02 | 0.12 ± 0.02 | 0.12 ± 0.02 |
| Spessore polso     | 0.09 ± 0.02 | 0.09 ± 0.02 | 0.09 ± 0.02 | 0.09 ± 0.02 | 0.09 ± 0.02 |

| Carico di rottura (valori in Newtons)              | XS        | S         | M         | L         | XL        |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Prima dell'invecchiamento (min)                    | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Dopo l'invecchiamento (min)                        | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Allungamento a rottura (prima dell'invecchiamento) | Min. 650% | Min. 650% | Min. 650% | Min. 650% | Min. 650% |
| Allungamento a rottura (dopo l'invecchiamento)     | Min. 500% | Min. 500% | Min. 500% | Min. 500% | Min. 500% |

**Cepeitalia®**

Formazione Consulenza e Servizi in Elettronica dal 1978

**S** Small (6/6.5)

**M** Medium (7/7.5)

**L** Large (8/8.5)

**XL** Extra Large  
(9/9.5)